

無駄な時間とコストを削減！

簡単メンテナンスフリー
ガラスクリーナー
DURACLEAN[®]

汚れや指紋を取るのに
時間をかけていませんか？

時間を短縮

これで解決

洗浄しながら
簡単コーティング。
拭き取りが簡単になり
清掃時間が短縮！

コストを削減

これで解決

メンテナンスフリーで
手間が省け、人手を減らせて
コストを削減！

美観を維持

これで解決

ベタベタ付いた指紋や
潮汚れをスッキリ落として、
汚れやスケールをガード！
ガラスの透明度もアップ！



使い方は簡単。
スプレーして拭き取るだけで
透明感が増し
ガラス表面がなめらかに。
キレイが長続き！



【使用対象】
ガラス製エントランスドア
室内・室外窓ガラス
ガラス製ミラー（洗面台・姿見等）
ガラス製テーブル・ショーケース
スケール・汚れ・指紋が気になる箇所



TANAKA CHEMICAL LABORATORY Co., Ltd.

株式
会社

タナカ化学研究所

東京都文京区本郷4-12-16 www.tclb.co.jp

GLASS CLEANER

FOR PROFESSIONAL

DURACLEAN®

TANAKA CHEMICAL LABORATORY

MAINTENANCE-FREE

MADE IN JAPAN



デュラクリーンの特長

- ✓ あと残りがなく、透明感のある仕上がり！
- ✓ スケール・汚れ・指紋が付きにくい！
- ✓ 泡立ちがなく、拭き取り作業が楽！
- ✓ 効果が長続き！
- ✓ 手にやさしい水系中性タイプ！

デュラクリーンは、窓ガラスや鏡などに付いた汚れ、指紋、潮、ホコリなどを取る水系クリーナーです。

あと残りがなく、透明感のある仕上がりとなります。さらにクリーニング後、特殊成分配合により、指紋や汚れスケールが付着しにくくなります。また、潮風などによる付着した潮汚れも簡単に取れやすくなり、日々のメンテナンスも楽になります。

【使用方法】デュラクリーンをの目的箇所にまんべんなくスプレーした後、スクイジーや乾いたタオル・マイクロファイバークロス等で拭き取ってください。最後にきれいな乾いたタオル等で仕上げ拭きをしてください。特に汚れのひどい箇所には、同様の作業を数回繰り返してください。初回は少し多めにスプレーしてください。定期的に使えば、より効果が持続します。

【液性】中性 【標準使用量】3~6ml/m²

【荷姿】5L入りバッグインボックス。DURACLEAN専用スプレーボトル（別売）

【取り扱い上の注意点】樹脂、塗装面など、殆どの素材は傷めませんが、念のため、目立たない箇所で試し塗りの後にご使用ください。金属部分に噴霧した場合、錆びる可能性がありますのでご注意ください。防曇処理などのコーティングをしている箇所には、使用しないでください。DURACLEAN専用スプレーボトルをご使用ください。専用スプレーボトル以外でのご使用は、性能に影響がでる場合があります。



TANAKA CHEMICAL LABORATORY Co., Ltd.

株式会社

タナカ化学研究所

東京都文京区本郷4-12-16 www.tclb.co.jp